




Belge numarası: 77010 (Rev 2)
Belge tarihi: 09-2025



KABLO YÖNLENDİRME SEÇENEKLERİ

(A) **YÜKSELTİCİ YAN DUVAR:** Kabloları yükseltici yan duvardan geçirmek için delik, açıklık boyutu: 20,00 mm (0,79 inç). NOT: Delik ortaya çıkarmak için, takılan kamera contasında değişiklik yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi için bkz: 71006 Termal Kamera Kurulum ve Çalıştırma Talimatları

(B) **MONTAJ YÜZEYİNDEN GEÇİRME:** Kabloları montaj yüzeyinden geçirmek için delik açın, maksimum boyut: 280,00 mm (11,02 inç) Ø

HEDEF KAĞIT BOYUTU

Bu belge ölçekli olarak yazdırılmayabilir. **Montaj yüzeyini değiştirmeden önce**, yazdırılan şablonun bu şablonda belirtilen ölçülerle eşleştiğinden emin olun.

Bu belgeyi yazdırırken, aşağıdaki kağıt boyutu kullanılmalıdır:

Özel

G = 420 mm (16,54 inç)

Y = 520 mm (20,47 inç)

KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN

Kurulum yapmaya başlamadan önce, aşağıdaki belgede verilen Kurulum Talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun:

71006 Termal Kamera Kurulum
ve Çalıştırma Talimatları

www.bit.ly/3Seupv7

